


SPRÜHEINHEIT R3 - SPRAYING UNIT R3


FOTOS - PICTURES

0



SPRÜHEINHEIT R3 - SPRAYING UNIT R3

FOTOS - PICTURES



Nr.:	Bezeichnung:	Description:	Art. Nr.
0	Sprüheinheit R3 grau kpl 230 Volt	Spraying unit R3 grey cpl. 230 Volt	481Y02
0	Sprüheinheit R3 grau kpl 230 Volt für Lux Deutschland	Spraying unit R3 grey cpl. 230 Volt for Lux Deutschland	903Y02
0	Sprüheinheit R3 grau kpl. 110 Volt	Spraying unit R3 grey cpl. 110 Volt	904Y02
0	Sprüheinheit R3 blau kpl 230 Volt	Spraying unit R3 blue cpl. 230 Volt	482Y02
0	Sprüheinheit R3 orange kpl 230 Volt für UK und Fr	Spraying unit R3 orange cpl. 230 Volt for UK and Fr	483Y03
0	Sprüheinheit R3 orange kpl. 230 Volt für DK	Spraying unit R3 orange cpl. 230 Volt for DK	349Y02
0	Sprüheinheit R3 orange kpl. 110 Volt	Spraying unit R3 orange cpl. 110 Volt	274Y02
0	Sprüheinheit R3 gelb kpl 230 Volt	Spraying unit R3 yellow cpl. 230 Volt	484Y02
1	Pumpendeckel R3 grau	Pump Lid R3 grey	130T03
1	Pumpendeckel R3 blau	Pump Lid R3 blue	131T03
1	Pumpendeckel R3 orange	Pump Lid R3 orange	132T03
1	Pumpendeckel R3 gelb	Pump Lid R3 yellow	133T03
2	Pumpe 230V/50Hz	Pump 230V/50Hz	1M10201
2	Pumpe 110V/60Hz	Pump 110V/60Hz	1M10301
3	Kabel HO5WF3G 100 Schuko kpl 230 Volt	Cable HO5WF3G 100 Schuko kpl 230 Volt	1010Y01
3	Kabel H05VVF3G 1,00 1,2 m kpl 230 Volt für DK	Cable H05VVF3G 1,00 1,2 m kpl 230 Volt for DK	114E02
3	Kabel 3x16 AWG 1,2 m kpl 110 Volt	Cable 3x16 AWG 1,2 m kpl 110 Volt	1026Y01
4	Pumpenbefestigung für LAB 310	Bracket	273P01
5	Senkkopfschraube ISK M5x16 A2	Screw M5x16 A2 DIN7991	141N01
6	Scheibe M5 DIN 9021 A2	Washer M5 DIN9021 A2	238N01
7	Mutter M5 DIN 934/8 A2	Nut M5 A2 DIN934/8	119N01
8	Einschraubanschluss gerade D8	Fitting	1N12202
9	Litze H05V-K 0,75 / ge/gu	Stranded wire ye/gr	259E01
10	Zahnscheibe M6 A2	Lockwasher M6 A2	115N01
11	Schottverschraubung	Fitting 8mm	1N12102
12	Einschraubanschluss winkel D8	Fitting angled	1N15102
13	Winkelstück G/R 1/8" A	Elbow Joint	367N01
14	Kupplungsdose Gewinde 1/8"	Connectorsocket 1/8	108P01
15	Düsenstock	Jet housing	392D01
16	Düsenstockrohr	Jet housing tube	393D01
17	Gewindestift mit ISK M3x4 A2 rf	Worm screw with ISK M3x4 A2 rf	363N01
18	Druckfeder 1x13,3x31,5 / VZA	Spring 1x13,3x31,5 / VZA	362N01
19	Haltering für Düsenstock	Holder for jet housing	364N01
20	Düse 0,50 kpl	Jet 0,50 cpl. x	496Y01
20	Düse 0,75 kpl für DK	Jet 0,75 cpl. x for DK	497Y01
20	Düse 1,50 kpl für Lux Deutschland	Jet 1,50 cpl. X for Lux Deutschland	499Y01

20	Düse 1,50 kpl für Escalator Maschine	Jet 1,50 cpl. X for escalator machine	499Y01
21	Schlauch PU 8 x 5,5 1100U08 0	Tube 8x 5,5 25m	1S10501
22	Schlauchverbinder Winkel	Tube connector angled	1N18001
23	Pumpenwanne R3 grau	Pumptray R3 grey	315Y02
24	Zylinderschraube mit ISK M5x25	Screw M5x25 A2 DIN912	144N01
25	Schlauch 8x5,5x500 kpl	Tube 8x5,5x500 cpl	899Y01
26			
27			
28			
29			