

**SPRÜHEINHEIT R5 - SPRAYING UNIT R5**




FOTOS - PICTURES

0



SPRÜHEINHEIT R5 - SPRAYING UNIT R5

FOTOS - PICTURES



Nr.:	Bezeichnung:	Description:	Art. Nr.
0	Sprüheinheit R5 grau kpl. 230 Volt	Spraying unit R5 grey cpl. 230 Volt	489Y02
0	Sprüheinheit R5 grau kpl. 230 Volt für Lux Deutschland	Spraying unit R5 grey cpl. 230 Volt for Lux Deutschland	728Y02
0	Sprüheinheit R5 blau kpl. 230 Volt	Spraying unit R5 blue cpl. 230 Volt	490Y02
0	Sprüheinheit R5 orange kpl. 230 Volt für UK und Fr	Spraying unit R5 orange cpl. 230 Volt for UK and FR	491Y02
0	Sprüheinheit R5 orange kpl. 230 Volt für DK	Spraying unit R5 orange cpl. 230 Volt for DK	1077Y01
0	Sprüheinheit R5 orange kpl. 110 Volt	Spraying unit R5 orange cpl. 110 Volt	592Y02
0	Sprüheinheit R5 gelb kpl. 230 Volt	Spraying unit R5 yellow cpl. 230 Volt	492Y02
0	Sprüheinheit R5 gelb kpl. 110 Volt	Spraying unit R5 yellow cpl. 110 Volt	882Y02
1	Pumpendeckel R5 grau	Pump Lid R5 grey	134T03
1	Pumpendeckel R5 blau	Pump Lid R5 blue	135T03
1	Pumpendeckel R5 orange	Pump Lid R5 orange	136T03
1	Pumpendeckel R5 gelb	Pump Lid R5 yellow	157T03
2	Pumpe 230V/50Hz	Pump 230V/50Hz	1M10201
2	Pumpe 110V/60Hz	Pump 110V/60Hz	1M10301
3	Kabel HO5WF3G 100 Schuko kpl 230 Volt	Cable HO5WF3G 100 Schuko kpl 230 Volt	1010Y01
3	Kabel H05VVF3G 1,00 1,2 m kpl 230 Volt für DK	Cable H05VVF3G 1,00 1,2 m kpl 230 Volt for DK	114E02
3	Kabel 3x16 AWG 1,2 m kpl 110 Volt	Cable 3x16 AWG 1,2 m kpl 110 Volt	1026Y01
4	Pumpenbefestigung für LAB 310	Bracket	273P01
5	Senkkopfschraube ISK M5x16 A2	Screw M5x16 A2 DIN7991	141N01
6	Scheibe M5 DIN 9021 A2	Washer M5 DIN9021 A2	238N01
7	Mutter M5 DIN 934/8 A2	Nut M5 A2 DIN934/8	119N01
8	Einschraubanschluss L	T-piece L D8	1N16101
9	Litze H05V-K 0,75 / ge/gu	Standed wire	259E01
10	Zahnscheibe M6 A2	Lockwasher M6 A2	115N01
11	Schottverschraubung	Fitting 8mm	1N12102
12	Einschraubanschluss winkel D8	Fitting angled	1N15102
13	Winkelstück G/R 1/8" A	Elbow Joint	367N01
14	Kupplungsdose Gewinde 1/8"	Connectorsocket 1/8	108P01
15	Düsenstock	Jet housing	392D01
16	Düsenstockrohr	Jet housing tube	393D01
17	Gewindestift mit ISK M3x4 A2 rf	Worm screw with ISK M3x4 A2 rf	363N01
18	Druckfeder 1x13,3x31,5 / VZA	Spring 1x13,3x31,5 / VZA	362N01
19	Haltering für Düsenstock	Holder for jet housing	364N01
20	Düse 0,50 kpl	Jet 0,50 cpl. x	496Y01
20	Düse 0,75 kpl für DK	Jet 0,75 cpl. x for DK	497Y01
20	Düse 1,50 kpl für Lux Deutschland	Jet 1,50 cpl. X for Lux Deutschland	499Y01

20	Düse 1,50 kpl für Escalator Maschine	Jet 1,50 cpl. X for escalator machine	499Y01
21	Schlauch PU 8 x 5,5 1100U08 0	Tube 8x 5,5 25m	1S10501
22	Schlauchverbinder Winkel	Tube connector angled	1N18001
23	Pumpenwanne R5 grau	Pumptray R5 grey	317Y02
24	E-jot Schraube M3,5 x 10	E-Jot Screw M 3,5 x 10	132N01
25	Schlauch 8x5,5x500 kpl	Tube 8x5,5x500 cpl	899Y01
26			
27			
28			
29			